



Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, z izvrtino, Ø D/število rezil Z: 63/5SLmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222065 63/5SL
GTIN	4960664707737
Razred artikla	250

Opis

Opis:

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier omogoča kratke čase obdelave zaradi velikih vrednosti podajanja in velikih globin rezanja. Kombinacija iz konveksnih rezilnih robov in kota naklona omogoča manjšo silo rezanja in zmanjšuje nagnjenost k vibracijam.

Uporaba:

Za povečanje produktivnosti pri planem rezkanju ter rezkanju žepov in utorov. Zaradi majhne sile rezanja so mogoče velike previsne dolžine pri potopnem rezkanju.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	63 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	50 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	2 mm
Velikost obračalne ploščice	14
Ø D_3	39 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SOMT..

Ø vpenjalne izvrtine	27 mm
Vijak za obračalno ploščico	229719 (20IP; 4,5 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ pri geometriji LD	5 mm
Število rezil Z	5
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{min}	102 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	124 mm
Dolžina rampe L za α_{maks}	38 mm
Kot rampe α_{maks}	0,54 stopinj
Nastavitveni kot κ	10 stopinj
Fz Helix	0,7
Izvedba držala	z izvrtino
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229719
-----------------	--------