



## Rezkar za velika podajanja MFH Harrier, Držalo Weldon, Ø D / število rezil Z: 40/4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	222055 40/4
GTIN	4960664707560
Razred artikla	250

### Opis

#### Opis:

Rezkar za velika podajanja MFH Harrier omogoča kratke čase obdelave zaradi velikih vrednosti podajanja in velikih globin rezanja. Kombinacija iz konveksnih rezilnih robov in kota naklona omogoča manjšo silo rezanja in zmanjšuje nagnjenost k vibracijam.

#### Uporaba:

Za povečanje produktivnosti pri planem rezkanju ter rezkanju žepov in utorov. Zaradi majhne sile rezanja so mogoče velike previsne dolžine pri potopnem rezkanju.

### Tehnični opis

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{maks}}$	1,5 mm
Vijak za obračalno ploščico	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Ø držala $D_s$ h6	32 mm
Ø $D_3$	23 mm
Ø rezila $D_c$	40 mm
Prevesna dolžina $L_1$	50 mm
Število rezil Z	4
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	112 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SOMT..
Velikost obračalne ploščice	10

maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$ pri geometriji LD	3,5 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{maks}$	78 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{min}$	63 mm
Kot rampe $\alpha_{maks}$	0,92 stopinj
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	22,4 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	10 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

## Pribor

Vpenjalni vijak	229717
-----------------	--------