



Fino nastavljiva glava KOMET® M03Speed, Ø Dmin: 100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	238370 100
GTIN	4047109025165
Razred artikla	24I

Opis

Izvedba:

- Dinamično centriranje v drsniku za najvišje število vrtljajev.
- Modularni sistem sestave.
- Fino nastavljanje brez dodatnega vpenjanja.
- S priključkom ABS® za najvišjo natančnost menjave.
- Hitra groba nastavitve z nastavitvijo stružnega noža.
- Usmerjeno notranje dovajanje hladilnega sredstva na rezilo.
- Najmanjši koraki nastavljanja v μm -območju, znotraj fino nastavljivega območja od 0,25–0,6 mm v \varnothing , odvisno od stružnega področja.
- Koraki fine nastavitve znašajo 0,002 mm na delilno črtico v \varnothing .
- Zaradi visoke ločljivosti neproblematično nastavljanje oz. odčitavanje brez nonija.

Uporaba:

V kombinaciji z zamenljivim mostičkom art. 238372.

Napotek:

Dodatna držala rezila, na primer za vzvratno obdelavo in z drugimi koti = 15°, 30°, 45°, itd. s dobavljiva v kratkem času.

Zamenljivi mostiček, držala rezil in obračalne ploščice naročite posebej.

Tehnični opis

Fino justiranje v \varnothing	0,6 mm
\varnothing D2 pri obdelavi naprej	85 mm

ABS®, Ø držala D _s	63
Minimalni Ø D _{min}	100
Nosilec rezila	238374 100-166
Maksimalno število vrtljajev	11500 min ⁻¹
Zamenljivi mostiček	238372 100; 128; 166
Območje Ø vretena	100 - 206 mm
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	Prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	sodčasta
Uporaba vrtanja	poševen izhod
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Orodje za vreteno

Pribor

Nosilec rezila 90° za KOMET® M03Speednaprej za M03 velikost 100-166

238374 100-166