

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 25/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	32 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
Velikost ploščice	9 mm
Celotna dolžina L	222 mm
ISO-oznaka držala	A25X SCLCR/L09
Serija	Master Mute
Ø držala D_s	25 mm
Srednji premik L_3	17 mm
Prevesna dolžina L_1	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	155 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje