

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 40/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260044 40/09
GTIN	4067263622994
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
ISO-oznaka držala	A40X SCLCR/L09
Ø držala D_s	40 mm
Serija	Master Mute
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Srednji premik L_3	27 mm
Celotna dolžina L	343 mm
Velikost ploščice	9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	50 mm
območje S , ki ga ni mogoče odrezovati	240 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje