

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 32/16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260920 32/16
GTIN	4067263623182
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

**Napotek:**

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	22 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	90 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 16T3..
Serija	Master Mute
ISO-oznaka držala	A32X STFCL/L16
Celotna dolžina L	277 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	40 mm
Prevesna dolžina $L_1$	160 mm
Ø držala $D_s$	32 mm
Velikost ploščice	16 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	192 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje