

**Garant****Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 25/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260045 25/09
GTIN	4067263623403
Razred artikla	29E

**Opis****Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

**Napotek:**

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

**Tehnični opis**

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Serijska	Master Mute
Srednji premik $L_3$	17 mm
ISO-oznaka držala	A25X SCLCR/L09
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 50
Ø držala $D_s$	25 mm
Celotna dolžina L	222 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Prevesna dolžina $L_1$	125 mm
Velikost ploščice	9 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	155 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje