

Garant
**Držalo za zunanje struženje QuickTurn, levo, Velikost držala / ploščice:
20/12mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250015 20/12
GTIN	4045197649850
Razred artikla	21U

Opis
Uporaba:

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. **Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno skrajšanje dodatnega časa.

z notranjim hlajenjem: ne

ISO-oznaka držala: DCLNR/L 2025K12

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

Funkcijska širina L_4 : 32 mm

Dolžina glave L_1 : 32 mm

Celotna dolžina L: 125 mm

Podložna ploščica: 259031 3

Tehnični opis

Dolžina glave L_1	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Funkcijska širina L_4	32 mm
ISO-oznaka držala	DCLNR/L 2025K12
Podložna ploščica	259031 3
Vpenjalna spona	259038 7

Vijak za podložno ploščico	259025 4
Velikost držala	20 mm
Velikost ploščice	12 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Serijska	QuickTurn
Vrsta uporabe	levo
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

Pribor

Podložna ploščica	259201
Podložna ploščica Tip 3	259031 3
Vpenjalna spona	259351
Vpenjalna spona Tip 7	259038 7
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Vpenjalna spona	259531
Vpenjalna spona Tip 11	259038 11
Vijak za podložno ploščico Tip 4	259025 4
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak za podložno ploščico	259171