

**Garant****Držalo za zunanje struženje QuickTurn, levo, Velikost držala / ploščice:  
25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250015 25/12
GTIN	4045197649867
Razred artikla	21U

**Opis****Uporaba:**

Zamenjava obračalne ploščice brez uporabe orodja. **Sprostite vpetje ploščice s pritiskom prsta – zamenjajte rezilo – vpnite ploščico s pritiskom na vpenjalno spono.**

Enostavno in udobno skrajšanje dodatnega časa.

z notranjim hlajenjem: ne

ISO-oznaka držala: DCLNR/L 2525M12

primerna obračalna rezalna ploščica: CN.. 1204..

Funkcijska širina  $L_4$ : 32 mm

Dolžina glave  $L_1$ : 32 mm

Celotna dolžina L: 150 mm

Podložna ploščica: 259031 3

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	DCLNR/L 2525M12
Velikost držala	25 mm
Vijak za podložno ploščico	259025 4
Podložna ploščica	259031 3
Velikost ploščice	12 mm
Funkcijska širina $L_4$	32 mm

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Vpenjalna spona	259038 7
Dolžina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Vrsta uporabe	levo
Standard	DIN ISO 5610
z notranjim hlajenjem	ne
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Uporaba	Plano struženje
Uporaba	Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka	Držalo za zunanje struženje

## Pribor

Vpenjalna spona	259531
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659906 500
Podložna ploščica Tip 3	259031 3
Vpenjalna spona Tip 11	259038 11
Vijak za podložno ploščico Tip 4	259025 4
Vijak za podložno ploščico	259171
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vpenjalna spona Tip 7	259038 7
Vpenjalna spona	259351
Podložna ploščica	259201