

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 40/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250037 40/12
GTIN	4045197650252
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Vijak kolenske ročice	259018 2
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	50 mm
Garnitura vzmeti	259044 2
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Kolenska ročica	259015 2
Srednji premik L_3	27 mm
Velikost ploščice	12 mm
Podložna ploščica	259031 2
ISO-oznaka držala	A40T PCLNR/L12
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja L_2	38,5 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2	259047 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500