



Garnitura ročnih navojnih svetrov, neprevlečeni, G: G1/8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130660 G1/8
GTIN	4067263036203
Razred artikla	12G

Tehnični opis

Ø držala D _s	7 mm
Ø osnovne izvrtine	8,8 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Ø navoja	9,73 mm
Globine navoja	29,19 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Rezalni material	HSS
Korakov na colo	28
Korak navoja	0,907 mm
Velikost navoja	G1/8
Prevleka	neprevlečeni
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5157
Oblika prisekanega dela	D

Oblika prisekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		