

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250036 25/12
GTIN	4045197650191
Razred artikla	21T

## Opis

### Izvedba:

Noži za notranje struženje PCLNR 95° z obračalnimi rezalnimi ploščicami CN.

## Tehnični opis

Podložna ploščica	259031 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Kolenska ročica	259015 2
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	32 mm
ISO-oznaka držala	A25R PCLNR/L12
Vijak kolenske ročice	259018 8
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Garnitura vzmeti	259044 2
Velikost ploščice	12 mm
Srednji premik $L_3$	17 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Višina vpenjanja $L_2$	24 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	25 mm

Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2	259047 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2	259044 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Vijak kolenske ročice Tip 8	259018 8
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500