

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 32/12mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250036 32/12
GTIN	4045197650207
Razred artikla	21T

## Opis

### Izvedba:

Noži za notranje struženje PCLNR 95° z obračalnimi rezalnimi ploščicami CN.

## Tehnični opis

Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Garnitura vzmeti	259044 2
Srednji premik $L_3$	22 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Kolenska ročica	259015 2
Velikost ploščice	12 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
ISO-oznaka držala	A32S PCLNR/L12
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	40 mm
Podložna ploščica	259031 2
Celotna dolžina L	250 mm
Višina vpenjanja $L_2$	31 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
Ø držala $D_s$	32 mm

Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2	259047 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2	259044 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500