

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 50/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250037 50/12
GTIN	4045197654403
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	12 mm
Vijak kolenske ročice	259018 2
ISO-oznaka držala	A50U PCLNR/L12
Kolenska ročica	259015 2
Garnitura vzmeti	259044 2
Podložna ploščica	259031 2
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	63 mm
Srednji premik L_3	35 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Celotna dolžina L	350 mm
Višina vpenjanja L_2	48 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Ø držala D_s	50 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3×D

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2	259047 2
Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2	259044 2
Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 2 mm	674242 2
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500