

**Garnitura ročnih navojnih svetrov, neprevlečeni, M: M20****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130250 M20
GTIN	4067263036302
Razred artikla	12G

**Tehnični opis**

Kakovost	ISO 2 6H
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M20
Ø osnovne izvrtine	17,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Ø navoja	20 mm
Celotna dolžina L	95 mm
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 352
Korak navoja	2,5 mm
4-kotno držalo □	12 mm
Globine navoja	40 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj

Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Oblika presekanega dela	D
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3 × D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		