

**Garnitura ročnih navojnih svetrov, neprevlečeni, MF: 12X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130500 12X1
GTIN	4067263036357
Razred artikla	12G

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	70 mm
Ø navoja	12 mm
Velikost navoja	M12x1
Rezalni material	HSS
Ø držala D <sub>s</sub>	9 mm
Ø osnovne izvrtine	11 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Standard	DIN 2181
Korak navoja	1 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Vrsta navoja	MF
Globine navoja	24 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13

Oblika prisekanega dela	C
Oblika prisekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		