



Garnitura ročnih navojnih svetrov, neprevlečeni, MF: 12X1,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130500 12X1,5
GTIN	4067263036371
Razred artikla	12G

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	10,5 mm
Standard	DIN 2181
4-kotno držalo □	7 mm
Ø navoja	12 mm
Ø držala D _s	9 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Korak navoja	1,5 mm
Vrsta navoja	MF
Globine navoja	24 mm
Velikost navoja	M12×1,5
Rezalni material	HSS
Kakovost	ISO 2 6H
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13

Oblika prisekanega dela	C
Oblika prisekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		