



Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, MF: 14X1,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130500 14X1,5
GTIN	4067263036388
Razred artikla	12G

Tehnični opis

Vrsta navoja	MF
Rezalni material	HSS
Globine navoja	28 mm
Ø držala D _s	11 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Velikost navoja	M14×1,5
Standard	DIN 2181
4-kotno držalo □	9 mm
Ø osnovne izvrtine	12,5 mm
Ø navoja	14 mm
Korak navoja	1,5 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13

Oblika prisekanega dela	C
Oblika prisekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skozi izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		