

**Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, MF: 18X1,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130500 18X1,5
GTIN	4067263036401
Razred artikla	12G

Tehnični opis

Standard	DIN 2181
Rezalni material	HSS
Kakovost	ISO 2 6H
Vrsta navoja	MF
Ø navoja	18 mm
Ø držala D _s	14 mm
Ø osnovne izvrtine	16,5 mm
4-kotno držalo □	11 mm
Velikost navoja	M18×1,5
Globine navoja	36 mm
Korak navoja	1,5 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj

Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Oblika presekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		