



Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, MF: 20X1,5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130500 20X1,5
GTIN	4067263036418
Razred artikla	12G

Tehnični opis

4-kotno držalo □	12 mm
Ø osnovne izvrtine	18,5 mm
Korak navoja	1,5 mm
Rezalni material	HSS
Ø držala D _s	16 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Vrsta navoja	MF
Globine navoja	40 mm
Ø navoja	20 mm
Celotna dolžina L	80 mm
Velikost navoja	M20×1,5
Standard	DIN 2181
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj

Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Oblika presekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
Olje	primerno		
suho	pogojno primerno		