

**Garnitura ročnih navojnih svedrov, neprevlečeni, MF: 8X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130500 8X0,75
GTIN	4067263036326
Razred artikla	12G

Opis**Izvedba:**

2-delna garnitura, **sestavljena iz predvrezila in končnega vrezila.**

Navoj je brušen iz celega dela in ima brušene proste ploskve.

Vrsta navoja: MF

Rezalni material: HSS

Standard: DIN 2181

Kakovost: ISO 2 6H

Korak navoja: 0,75 mm

Celotna dolžina L: 50 mm

Ø držala D_s: 6 mm

4-kotno držalo □: 4,9 mm

Ø osnovne izvrtine: 7,2 mm

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	7,2 mm
Ø držala D _s	6 mm
Standard	DIN 2181
Celotna dolžina L	56 mm
Korak navoja	0,75 mm
Rezalni material	HSS
Velikost navoja	M8×0,75

Vrsta navoja	MF
4-kotno držalo <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Ø navoja	8 mm
Globine navoja	16 mm
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Oblika presekanega dela	D
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desno
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni svedri
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		

Olje	primerno
suho	pogojno primerno