



Rezkar za velika podajanja 7792VX, cilindrično držalo, Ø D/število rezil Z: 25/2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221900 25/2
GTIN	2050002058439
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Tehnični opis

Ø rezila D_c	25 mm
Vijak za obračalno ploščico	229917 (T15; 2,1 Nm)
Celotna dolžina $L_{celotna}$	200 mm
Ø držala D_s h6	25 mm
Prevesna dolžina L_1	50 mm
Ø D_3	10 mm
Velikost obračalne ploščice	09
maksimalna globina rezanja $a_{p\ maks}$	1,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD..
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø D_{maks}	48 mm

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\min}$	35 mm
Kot rampe α_{\max}	1,55 stopinj
Dolžina rampe L za α_{\max}	9,3 mm
Nastavitveni kot κ	13 stopinj
Izvedba držala	cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229917
-----------------	--------