

Garant**ZCMX 070304, Zvrst: HBZ035**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268439 HBZ035
GTIN	4067263802600
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Zvrst	HBZ035
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 070304
Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	HM

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 190 m/min
Radij rezila	0,4 mm
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Glavna uporaba	P
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	14 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje