

**Garant****ZCMX 070304, Zvrst: HBZ030**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268439 HBZ030
GTIN	4067263802297
Razred artikla	21E

## Opis

### Izvedba:

Trši substrat za daljšo življenjsko dobo s tanko CVD-prevleko. Posebej za uporabo pri planem in vzdolžnem struženju.

## Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HBZ030
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza $a_p$	0,4 - 2 mm
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 200 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 070304

Radij rezila	0,4 mm
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Prevleka	prevlečeni
Rezalni material	HM
Ustrezno za Ø orodja D <sub>c</sub>	14 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje