

Garant**ZCMX 070304, Zvrst: HBZ140**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 190 m/min
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 070304
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	HBZ140
Glavna uporaba	M

Radij rezila	0,4 mm
Prevleka	PVD
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	14 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje