


**Garant****CNMG 09T308, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250052 HB7130-2
GTIN	4067263121374
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 09T308 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

## Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 09T308
Podajanje f	0,15 - 0,5 mm/v
Globina reza a <sub>p</sub>	0,3 - 2,5 mm
Lomilec odrezkov	VS
Zvrst	HB7130-2
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje