

**Garant****CNMG 160616, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250338 HB7130-2
GTIN	4067263290643
Razred artikla	21G

## Opis

CNMG 160616 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VG  
Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 60 - 220 m/min

## Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Radij rezila	1,6 mm
Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Podajanje $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Globina reza $a_p$	1,5 - 6 mm

ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160616
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	60 - 220 m/min
Zvrst	HB7130-2
Lomilec odrezkov	VG
Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje