

Garant**WNMG 060404, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	252062 HB7130-2
GTIN	4067263290872
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Prevleka	prevlečeni
Toleranca	M
Zvrst	HB7130-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 060404

Radij rezila	0,4 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	VM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje