

Garant**DC.T 11T302, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Razred artikla	21G

Opis

DC.T 11T302 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	DCMT11T302
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min

Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	VM
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HB7130-2
Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje