

Garant**CC.T 09T302, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T302 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,4 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 240 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Toleranca	M
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Lomilec odrezkov	VM

ISO-oznaka obračalne ploščice	CCMT09T302
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 240 m/min
Rezalni material	HM
Zvrst	HB7130-2
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje