

**Garant****SCMT 09T308, Zvrst: HB7130-2**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260744 HB7130-2
GTIN	4067263290964
Razred artikla	21G

## Opis

SCMT 09T308 HB7130-2 Radij rezila: 0,8 mm  
Zvrst: HB7130-2  
Lomilec odrezkov: VS  
Globina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Podajanje  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

## Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	HB7130-2
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 09T308

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Podajanje $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje