


Garant**SCMT 120408, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260750 HB7130-2
GTIN	4067263290971
Razred artikla	21G

Opis

SCMT 120408 HB7130-2 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7130-2

Lomilec odrezkov: VS

Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mmPodajanje f : 0,1 - 0,3 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Zvrst	HB7130-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Rezalni material	HM
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Prevleka	prevlečeni

ISO-oznaka obračalne ploščice	SCMT 120408
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje