


**CNMG 120404, Zvrst: SW05****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250102 SW05
GTIN	4960664629527
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1 mm
Glavna uporaba	Ti
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 140 m/min
Lomilec odrezkov	MQ
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,05 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	neprekinjen
Zvrst	SW05
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje