

Garant**TCMT 110208, Zvrst: HB7130-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110208 HB7130-2 Zvrst: HB7130-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 270 m/min

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	VS
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 270 m/min
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110208
Glavna uporaba	M
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Radij rezila	0,8 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Zvrst	HB7130-2
Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje