

**Garant****TNMG 160404, Zvrst: HB7140-2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251432 HB7140-2
GTIN	4067263315186
Razred artikla	21G

**Tehnični opis**

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Lomilec odrezkov	VS
Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Prevleka	prevlečeni
Zvrst	HB7140-2
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Radij rezila	0,4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	TNMG 160404
Glavna uporaba	M
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava

Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje