

Garant**SNMG 120408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251224 HB7140-2
GTIN	4067263315162
Razred artikla	21G

Opis

SNMG 120408 HB7140-2 Radij rezila: 0,8 mm

Zvrst: HB7140-2

Lomilec odrezkov: VM

Globina reza a_p : 0,5 - 4 mmPodajanje f : 0,1 - 0,4 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7140-2
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v

ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VM
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje