

Garant**VNMG 160404, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251732 HB7140-2
GTIN	4067263315322
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Podajanje f	0,05 - 0,4 mm/v
ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160404
Radij rezila	0,4 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Lomilec odrezkov	VS
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Zvrst	HB7140-2
Rezalni material	Karbidna trdina

Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje