

Garant**VNMG 160408, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251804 HB7140-2
GTIN	4067263315353
Razred artikla	21G

Opis

VNMG 160408 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VM
Toleranca: M
Globina reza a_p : 0,5 - 4 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min

Tehnični opis

ISO-oznaka obračalne ploščice	VNMG 160408
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Zvrst	HB7140-2
Rezalni material	HM
Lomilec odrezkov	VM
Glavna uporaba	M

Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	60 - 200 m/min
Toleranca	M
Prevleka	prevlečeni
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza a_p	0,5 - 4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,5 mm/v
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje