

Garant**TCMT 16T304, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 16T304 HB7140-2 Zvrst: HB7140-2
Lomilec odrezkov: VS
Globina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Podajanje f : 0,1 - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 70 - 230 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 16T304
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni material	Karbidna trdina
Prevleka	prevlečeni
Glavna uporaba	M

Lomilec odrezkov	VS
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Zvrst	HB7140-2
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje