

Garant**VC.T 110302, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261364 HB7140-2
GTIN	4067263329879
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HB7140-2
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,2 mm
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Prevleka	prevlečeni
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 110302

Glavna uporaba	M
Rezalni material	HM
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje