

Garant**VC.T 160402, Zvrst: HB7140-2**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261370 HB7140-2
GTIN	4067263329893
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Prevleka	prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Zvrst	HB7140-2
Lomilec odrezkov	VS
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Toleranca	M
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	70 - 230 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Glavna uporaba	M
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	VCMT 160402
Rezalni pogoji	močno prekinjen
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje