

HOLEX**Sinhronizacijska ER-glava za vrezovanje navoja, BT 40, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	338193 16
GTIN	4067263558965
Razred artikla	32P

Opis**Izvedba:**

- Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.
- Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 barov.
- Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja.

Uporaba:

- Na obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.
- Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronnega vretena.
- Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.

Dodatni pribor:

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja art. 309399 in 309447.
Pritezni čep art. 308760 – 308806.

Napotek:

Ne razmastite sinhrono glava za vrezovanje navoja.

Tehnični opis

Območje rezanja navoja	M4 – M12
Zunanji Ø D	34 mm
Izravnava dolžine na tlak	0,5 mm
Izravnava dolžine na vlek	0,5 mm
Notranji Ø D ₁	28 mm

Previsna dolžina A	85 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
z notranjim hlajenjem	da, z največ 50 bari
Oblika	AD
Vrsta izdelka	Glava za vrezovanje navoja