

**HOLEX****Sinhronizacijska ER-glava za vrezovanje navoja, BT 40, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 25****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 338193 25     |
| GTIN                  | 4067263558972 |
| Razred artikla        | 32P           |

**Opis****Izvedba:**

- Z minimalno izenačitvijo dolžine (MLA), čez dušilni element.
- Notranje dovajanje hladilnega sredstva do 50 barov.
- Podaljšanje življenjske dobe navojnega svedra/oblikovalca navoja.

**Uporaba:**

- Na obdelovalnih centrih s sinhronim vretenom.
- Za izenačitev razlike koraka navojnega svedra/sinhronnega vretena.
- Za izenačitev toleranc koraka navojnih svedrov.

**Dodatni pribor:**

ER-vpenjalne stročnice za vrtanje navoja art. 309399 in 309447.  
Pritezni čep art. 308760 – 308806.

**Napotek:**

Ne razmastite sinhrono glava za vrezovanje navoja.

**Tehnični opis**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Zunanji Ø D                | 45 mm  |
| Izravnavna dolžine na tlak | 0,5 mm |
| Previsna dolžina A         | 100 mm |
| Izravnavna dolžine na vlek | 0,5 mm |
| Notranji Ø D <sub>1</sub>  | 42 mm  |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Območje rezanja navoja    | M6 – M20                   |
| Trn za rezkarje           | BT 40                      |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-1                 |
| z notranjim hlajenjem     | da, z največ 50 bari       |
| Oblika                    | AD                         |
| Vrsta izdelka             | Glava za vrezovanje navoja |