



Rezkar za velika podajanja 7792VX, Držalo Weldon, Ø D/število rezil Z: 32/3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	221903 32/3
GTIN	4059782504875
Razred artikla	28R

Opis

Opis:

Edinstvena konstrukcija obračalnih ploščic ter njihov kot naklona v telesu rezkarja bistveno zmanjšujeta radialne sile in jih odvajata v aksialni smeri. Posebno debele obračalne rezkalne ploščice s 4 rezili za najtežje primere uporabe in visoko gospodarnost. Orodje ima posebne prednosti pri planem rezkanju in rezkanju globokih žepov in je zaradi brušenega radija rezila (Wiper) primerno tudi za potopno ter gladilno rezkanje.

Tehnični opis

Velikost obračalne ploščice	09
Vijak za obračalno ploščico	229918 (T15; 2,1 Nm)
maksimalna globina rezanja $a_{p,max}$	1,5 mm
Ø rezila D_c	32 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	XD.. 0904
Ø držala D_s h6	32 mm
Ø D_3	17 mm
Prevesna dolžina L_1	40 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
Število rezil Z	3
z notranjim hlajenjem	da

Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{maks}}$	62 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $\varnothing D_{\text{min}}$	49 mm
Kot rampe α_{maks}	0,88 stopinj
Dolžina rampe L za α_{maks}	16,3 mm
Nastavitveni kot κ	13 stopinj
Izvedba držala	Držalo Weldon
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Pogrezanje
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Vpenjalni vijak	229918
-----------------	--------