


CNMG 160608 10-delna garnitura, Zvrst: HBX020

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	250258 HBX020
GTIN	4045197661562
Razred artikla	22D

Opis

CNMG 160608 10-delna garnitura HBX020 Zvrst: HBX020

Lomilec odrezkov: PM

Globina reza a_p : 1 - 6,5 mm

Podajanje f : 0,05 - 0,5 mm/v

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 80 - 300 m/min

Tehnični opis

Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	1 - 6,5 mm
Radij rezila	0,8 mm
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 300 m/min
Rezalni pogoji	lahko prekinjen
Lomilec odrezkov	PM

Zvrst	HBX020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Serijska	Nož za notranje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje eco-QT/eco
Serijska	Držalo za zunanje struženje
Serijska	Držalo za zunanje struženje QuickTurn
Serijska	Rezalna glava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 160608
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic	nevtralna