

HOLEX®**CNMG 160608 10-delna garnitura, Zvrst: HBX130****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250258 HBX130 |
| GTIN | 4045197661586 |
| Razred artikla | 22D |

Opis

CNMG 160608 10-delna garnitura HBX130 Zvrst: HBX130

Lomilec odrezkov: MM

Globina reza a_p : 1 - 6 mmPodajanje f : 0,05 - 0,55 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 60 - 200 m/min**Tehnični opis**

| | |
|---|------------------|
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Glavna uporaba | M |
| Rezalni pogoji | lahko prekinjen |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 60 - 200 m/min |
| Podajanje f | 0,05 - 0,55 mm/v |
| Lomilec odrezkov | MM |
| Globina reza a_p | 1 - 6 mm |

| | |
|---|--|
| Zvrst | HBX130 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| Serijska | Nož za notranje struženje |
| Serijska | Držalo za zunanje struženje eco-QT/eco |
| Serijska | Držalo za zunanje struženje |
| Serijska | Držalo za zunanje struženje QuickTurn |
| Serijska | Rezalna glava |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 160608 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Razvrstitev obračalnih rezalnih ploščic | nevtralna |