

Garant

**Vpenjalne glave Oblika AD iz izvrtino za hladilni kanal, BT 30 A = 100,
Vpenjalni premer D1: 8mm**


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302591 8
GTIN	4067263983927
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Vsa držala prenapeta (miren krožni tek). Kakovost uravnoveženja G2,5/25000 min⁻¹. **Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308802, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	8 mm
Zunanji Ø D	28 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	8
Previsna dolžina A	100 mm
Trn za rezkarje	BT 30 A = 100
Standard	DIN 6359
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2

Oblika	AD
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave