

Garant**Strojni navojni svedri GARANT Vap Tap, levi navoj HSS-E 6H, vaporizirano, M-LH: M24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132802 M24
GTIN	4069515001991
Razred artikla	13V

Opis**Izvedba:**

Navojni svedri GARANT Vap Tap - levi navoj se lahko zanesljivo uporablja v širokem naboru materialov. Optimizirana **dolžina vratu in utora** za **izboljšano odvajanje ostružkov** za **globoke** navoje. Visokozmogljiv **rezalni material HSS-E** s povečano vsebnostjo vanadija za izboljšano **odpornost proti obrabi**. **Površina vaporizirana**, manjša nevarnost hladne zavaritve materiala.

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	21 mm
Ø navoja	24 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 376
Vrsta navoja	M-LH
Število rezil Z	3
4-kotno držalo □	14,5 mm
Velikost navoja	M24
Kakovost	ISO 2 6H
Ø držala D _s	18 mm
Globine navoja	72 mm

Podatkovni list

Korak navoja	3 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Rezalni material	HSS E
Prevleka	vaporizirano
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Notranje hlajenje	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Serija	Vap Tap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	18 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	18 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	15 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		

Podatkovni list

mokro maks.

primerno