

**CNMG 120404 Wiper, Zvrst: CA510****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250211 CA510
GTIN	4960664697045
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 450 m/min
Lomilec odrezkov	WQ
Podajanje f	0,14 - 0,5 mm/v
Globina reza a_p	0,5 - 3 mm
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	CA510
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	CNMG 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	4

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje