

 **KOMET**
**Sveder z obračalnimi ploščicami za vrтанje v polno KOMET KUB Pentron®  
Držalo ABS®, 4×D, Ø DC m7: 24mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	236603 24
GTIN	4047109181670
Razred artikla	24P

**Opis**
**Izvedba:**
**Toleranca izvrtine:** D – 0,1/+ 0,3

**Uporaba:**

Z obračalno rezalno ploščico art. 236605–236610.

**Napotek:**

- **Uporaba le pri stabilnih pogojih na stroju.**
- **Izvedbi 2×D in 3×D z držalom ABS® dobavljivi po ponudbi.**
- **Vrtanje z zamikom glede na os do  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.**

**Tehnični opis**

ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 080308 24-...
ABS®, Ø držala D <sub>s</sub>	50 mm
Število rezil Z	1
Uporabna dolžina L <sub>1</sub>	96 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Serija	KUB Pentron®
Nazivni Ø D	24
Prevesna dolžina L <sub>A</sub>	128 mm

Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do	4xD
Držalo	ABS
Uporaba vrtanja	pogojno centrirno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno okrogel
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno paketno vrtanje
Uporaba vrtanja	pogojno poševen izhod
Uporaba vrtanja	pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem	da
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

## Pribor

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne Pogon 8IP1	239652 8IP1
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3